

Активная пена RM 812 ASF

Активное пенообразующее средство с мощным очищающим действием, эффективно удаляющее масла, смазки и минеральные загрязнения. Соответствует требованиям VDA, не повреждает поверхности и щетки.

pH 9
в виде концентрата



Свойства

- Шампунь для щеточной мойки легковых автомобилей с интенсивным пенообразованием
- Удаляет масляно-жировые и минеральные загрязнения
- Формирует объемную, светлую и привлекательную на вид пену
- Обеспечивает легкое скольжение щеток, тем самым защищая поверхность автомобиля.
- Значительно уменьшает загрязнение щеток
- Благодаря совместимости с восковыми продуктами исключает образование разводов на лакокрасочном покрытии
- Соответствует требованиям VDA.
- Быстрое отделение масла от воды в маслоотделителе (легкоразделимый тип = ASF).
- Не содержит NTA

Способы применения

- Автомойки
- Мойки самообслуживания

Области применения

Автосалоны и автосервис	Мойка транспортных средств
Компании по грузоперевозкам и автобусные перевозчики.	Мойка коммерческого транспорта
Мойки самообслуживания	Легковые автомобили, коммерческий транспорт и мотоциклы.
Автоматическая мойка для транспортных средств.	Легковые автомобили

Технические характеристики

	Единица упаковки	Артикул
10 л	1 шт.	6.296-159.0
20 л	1 шт.	6.295-430.0
200 л	1 шт.	6.295-137.0

Применение

Автомойки

- Использовать средство в установке.
- Отрегулируйте дозировку на устройстве.
- Начните программу очистки

Мойка самообслуживания

- Смешать в необходимой пропорции с чистой водой.
- Установить необходимую дозировку и температуру на устройстве.
- Температура обработки 1-60°C.
- Нанесите средство на всю поверхность объекта.
- Дать раствору подействовать.
- Время воздействия 1-5 мин, в зависимости от степени загрязнения.
- Тщательно промыть поверхность чистой водой.

Указания по применению

- Не допускать высыхания моющего средства.
- Хранить в незамерзающем помещении.

Меры безопасности и предупреждения в соответствии с директивами ЕС.

- P264 После работы тщательно вымыть
- P310 Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту/

Дополнительная информация

- Сертификация VDA
- Паспорт безопасности (MSDS)

Дозировка и расход

Состав	Методы очистки	Предварительное разбавление	Дозировка	Виды загрязнений	Расход
1000 мл	Мойки самообслуживания	1+3	0.8 %	легкие	1500 легк. авт.
1000 мл	Автоматическая мойка для транспортных средств.		0.2 %	средние	70 легк. авт.