



Воск с интенсивным водоотталкивающим эффектом VehiclePro RM 824 Classic

Сушка, уход и защита в рамках одной операции. Жидкий водоотталкивающий воск гарантирует быстрый разрыв водяной пленки на большой поверхности – для оптимального результата сушки, прежде всего, при жесткой воде. Соответствует требованиям VDA.

pH 4
в виде концентрата



Свойства

- Эффективная помощь для сушки при использовании на автомоечных комплексах и при использовании с АВД
- Обеспечивает быстрое разрушение водяной пленки по всей поверхности автомобиля.
- Очень хороший результат сушки
- Эффективно при использовании с умеренно жесткой водой
- Увеличивает блеск от краски
- Соответствует требованиям VDA.
- Поверхностно-активные вещества (ПАВ) являются биоразлагаемыми, в соответствии с ЕЕС 648/2004.
- Не содержит NTA
- Не содержит минеральных масел и органических минералов.

Способы применения

- Автомойки
- Аппарат высокого давления

Области применения

Автосалоны и автосервис	Легковые автомобили
Компании по грузоперевозкам и автобусные перевозчики.	Мойка коммерческого транспорта
Автоматическая мойка для транспортных средств.	Легковые автомобили

Технические характеристики

	Единица упаковки	Артикул
10 л	1 шт.	6.296-160.0
20 л	1 шт.	6.295-438.0
200 л	1 шт.	6.295-074.0
200 л	1 шт.	6.295-270.0

Применение

Автомойки

- Использовать средство в установке.
- Отрегулируйте дозировку на устройстве.
- Запустите программу по уходу.

Аппарат высокого давления

- Нанести предварительный раствор с деминерализованной (осмотической) водой.
- Установить необходимую дозировку и температуру на устройстве.
- Диапазон рабочих температур 1-80 °C
- Наносите равномерно на чистую поверхность
- Оставьте высыхать

Указания по применению

- Хранить в незамерзающем помещении.
- Не превышайте рекомендуемую дозу.
- Применять только на чистых, тщательно вымытых поверхностях.

Меры безопасности и предупреждения в соответствии с директивами ЕС.

- R310 Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту/
- P501a Утилизировать содержимое / тару в соответствии с местными / региональными / национальными / международными предписаниями.

Дополнительная информация

- Сертификация VDA
- Паспорт безопасности (MSDS)

Дозировка и расход

Состав	Методы очистки	Предварительное разбавление	Дозировка	Расход
1000 мл	Автоматическая мойка для транспортных средств.	Концентрированный	0.1 – 0.2 %	50 легк. авт.
1000 мл	Аппарат высокого давления	1+9	1 – 2 %	83 легк. авт.