

Піноутворюючий засіб для очищення VehiclePro RM 838

Лужний пінний очисник RM 838 для безконтактного миття автомобілів. Без зусиль видаляє сильні мастильні та жирові забруднення, залишки комах і дорожній бруд, а також дбайливо ставиться до лакофарбового покриття.

pH 13

У вигляді концентрату



Властивості

- Потужна піна для безконтактного миття транспортних засобів.
- Видаляє стійкі забруднення від мастила та жиру, а також сажу, смолу, залишки комах і дорожній бруд.
- Покращена ефективність очищення завдяки мікрокристам.
- Відзначається високою ефективністю за рахунок густої та об'ємної піни.
- Ідеально підходить для використання з соплом MultiApp.
- Безконтактне очищення запобігає утворенню мікроподряпин.
- Надзвичайно дбайливий до лакофарбового покриття, декоративних елементів та алюмінієвих дисків.
- Високоєфективний.
- Мінімальний час взаємодії.
- Приємний, свіжий аромат.
- Відповідає вимогам VDA.

Способи застосування

- Мийки самообслуговування з насадкою MultiApp.
- Апарат високого тиску з пінною насадкою.

Область застосування

Мийки самообслуговування	Легкові автомобілі, комерційний транспорт та мотоцикли.
Автосалон і автомайстерня.	Мийка транспортних засобів
Компанії з вантажоперевезень і автобусні перевізники.	Мийка комерційного транспорту
Промисловість.	Мийка комерційного транспорту
Будівництво	Мийка комерційного транспорту
Сільське господарство.	Мийка транспортних засобів

Технічні дані

	Одиниця упаковки	Артикул
20 л	1 шт.	6.295-838.0
200 л	1 шт.	6.295-839.0

Використання

Апарат високого тиску з пінною насадкою.

- Змішати в необхідній пропорції з чистою водою.
- Встановити необхідне дозування і температуру на пристрої.
- Робоча температура 1-40°C.
- Нанести піну знизу вгору рівними смугами.
- Дати розчину подіяти.
- Час реакції 1 хв.
- Ретельно промити поверхню чистою водою

Мийки самообслуговування з насадкою MultiApp.

- Встановити необхідне дозування і температуру на пристрої.
- Робоча температура 1-40°C.
- Нанесіть піну за допомогою насадки MultiApp знизу вгору.
- Дати розчину подіяти.
- Час реакції 1 хв.
- Очистіть поверхню за допомогою апарату високого тиску.

Мийка самообслуговування з пінною насадкою Power.

- Встановити необхідне дозування і температуру на пристрої.
- Робоча температура 1-40°C.
- Очистити об'єкт піною знизу вгору за допомогою пінної насадки Power.
- Дати розчину подіяти.
- Час реакції 1 хв.
- Очистіть поверхню за допомогою апарату високого тиску.

Вказівки до застосування

- Не дайте м'якому засобу висохнути.
- Перевірити на непомітній ділянці на сумісність з матеріалом.
- Не наносити на незабарвлені або пошкоджені поверхні з легких металів.
- Зберігати в місці, захищеному від морозу.

Заходи безпеки та попередження відповідно до директив ЄС.

- R305 + R351 + R338 ПРИ КОНТАКТІ З ОЧИМА: Впродовж кількох хвилин обережно промивати водою. Наявні контактні лінзи по можливості зняти. Промити далі.
- R310 негайно зателефонувати у ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР ОТРУЙНИХ РЕЧОВИН / лікарю.
- R303 + R361 + R353 ПРИ КОНТАКТІ ЗІ ШКІРОЮ (або волоссям): Негайно зняти усі забруднені, зволожені предмети одягу. Шкіру змити водою/прийняти душ.

Додаткова інформація

- VDA сертифікат
- Паспорт безпеки (MSDS)

Дозування

Склад	Методи очищення	Попереднє розведення	Дозування	Види забруднення	Витрата
1000 мл	Мийки самообслуговування з насадкою MultiApp.		1 – 2 %	Стійкі	80 легкий. авт.
1000 мл	Апарат високого тиску з пінною насадкою.	1+3	1 – 2 %	Середні	100 легкий. авт.
1000 мл	Мийка самообслуговування з пінною насадкою Power.		1 %	Стійкі	60 легкий. авт.