

Віск із інтенсивним водовідштовхувальним ефектом VehiclePro RM 824 Classic

Сушка, догляд та захист у рамках однієї операції. Рідкий водовідштовхувальний віск гарантує швидкий розрив водяної плівки на великій поверхні для оптимального результату сушіння, перш за все, при жорсткій воді. Відповідає вимогам VDA.

pH 4

У вигляді концентрату



Властивості

- Ефективна допоміжна сушка для використання на автомийках та з апаратами високого тиску
- Забезпечує швидке розривання водяної плівки на всій поверхні автомобіля.
- Дуже добрий результат висихання
- Ефективний при використанні у помірно жорсткій воді
- Збільшує ступінь блиску фарби
- Відповідає вимогам VDA.
- Поверхнево-активні речовини біологічно розкладаються відповідно, до ЕЕС 648/2004.
- Не містить NTA.
- Не містить мінеральних олів і органічних мінералів.

Способи застосування

- Автомийки
- Апарати високого тиску

Область застосування

Автосалон і автомайстерня.	Легкові автомобілі
Компанії з вантажоперевезень і автобусні перевізники.	Мийка комерційного транспорту
Автоматична мийка для транспортних засобів	Легкові автомобілі

Технічні дані

	Одиниця упаковки	Артикул
10 л	1 шт.	6.296-160.0
20 л	1 шт.	6.295-438.0
200 л	1 шт.	6.295-074.0
200 л	1 шт.	6.295-270.0

Використання

Автомийки

- Використовувати засіб в установці.
- Налаштуйте дозування на пристрої.
- Запустіть програму догляду.

Апарати високого тиску

- Нанести попередній розчин з демінералізованою (осмотичною) водою.
- Встановити необхідне дозування і температуру на пристрої.
- Температура обробки 1-80 ° C
- Наносить продукт рівномірно на очищену і промиту поверхню.
- Просушіть

Вказівки до застосування

- Зберігати в місці, захищеному від морозу.
- Не перевищуйте рекомендовану дозу.
- Застосовувати тільки на чистих, ретельно промитих поверхнях.

Заходи безпеки та попередження відповідно до директив ЄС.

- P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТІ З ОЧИМА: Впродовж кількох хвилин обережно промивати водою. Наявні контактні лінзи по можливості зняти. Промити далі.
- P310 Негайно зателефонувати у ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР ОТРУЙНИХ РЕЧОВИН / лікарю.

Додаткова інформація

- VDA сертифікат
- Паспорт безпеки (MSDS)

Дозування

Склад	Методи очищення	Попереднє розведення	Дозування	Витрата
1000 мл	Автоматична мийка для транспортних засобів	Концентрований	0.1 – 0.2 %	50 легкий. авт.
1000 мл	Апарати високого тиску	1+9	1 – 2 %	83 легкий. авт.