

TROLLEY CLOSED 2

Τρόλει καθαρισμού Compact FM ExpertPro 50/ P, κατάλληλο για καθαρισμό με προεμπροτισμένες πανέτες. Ασφαλώς σφραγισμένος χώρος για κουβάδες και χώρους απόρριψης καθώς και εξοπλισμό και καθαριστικά.



Αριθμός παραγγελίας

1.321-008.0

Τεχνικά Στοιχεία

4054278818511

Πρόγραμμα		ADVANCED
Ποσότητα	Τεμάχιο(α)	1
Μονάδα συσκευασίας	Τεμάχιο(α)	1
Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα	kg	28,2
Βάρος συσκευασίας	kg	36,5
Διαστάσεις (L x W x H)	mm	1051 x 564 x 1230
Διαστάσεις, συσκευασμένο	mm	1134 x 584 x 513

Εξοπλισμός

Διάθεση απορριμμάτων

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία




FlexoGrip: εργονομικά ρυθμιζόμενο ύψος, ανακουφίζοντας τους ώμους και τους καρπούς από την καταπόνηση

Περικλείεται γύρω-γύρω, ιδανικό για καθαρίσματα σε χώρους ευαίσθητους στην υγιεινή

Φρένα σε δύο τροχούς ασφαλίζουν το τρόλεϊ ακόμα και σε επικλινές έδαφος

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ TROLLEY CLOSED 2 1.321-008.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΚΑΡΟΤΣΑΚΙΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΔΩΝ			
Διάθεση			
Μονάδα απόρριψης, μεγάλη, 2 × 70 L	1 2.855-268.0	Η μονάδα απόρριψης παρέχει χώρο για δύο σακούλες κάδων 70 l, τοποθετείται γρήγορα και εύκολα, εξασφαλίζοντας βέλτιστη υγιεινή διαχείριση αποβλήτων.	<input checked="" type="checkbox"/>
Θήκη απορριμμάτων χωρίς χειρολαβή	2 2.855-225.0	Η θήκη απορριμμάτων χωρίς χειρολαβή αποτελεί μια πρακτική μονάδα απόρριψης στο εξωτερικό του καροτσιού καθαρισμού.	<input type="checkbox"/>
Πεντάλι ποδιού για Expert and ExpertPro	3 2.855-242.0	Ένα πρακτικό πεντάλι ποδιού επιτρέπει το άνοιγμα του καπακιού εργονομικά και αβίαστα.	<input type="checkbox"/>
Μονάδα απόρριψης, μεγάλη, 2 × 120 L	4 2.855-267.0	Η μονάδα απόρριψης προσφέρει χώρο για δύο σακούλες κάδων 120-l, τοποθετείται γρήγορα και εύκολα για βέλτιστη υγιεινή διαχείριση αποβλήτων.	<input type="checkbox"/>
Μονάδα απόρριψης, μεγάλη, 3 × 70 L	5 2.855-269.0	Η μονάδα απόρριψης παρέχει χώρο για τρεις σακούλες 70 λίτρων, είναι γρήγορη και εύκολη στην τοποθέτηση, εξασφαλίζοντας βέλτιστη υγιεινή διαχείριση αποβλήτων.	<input type="checkbox"/>
Μονάδα απόρριψης, μικρή 2 × 70 L	6 2.855-280.0	Η μονάδα απόρριψης διαθέτει χώρο για δύο σακούλες κάδων 70 l και είναι ιδανική για πρακτική χρήση στην αντίστοιχη βάση για σακούλες κάδων.	<input type="checkbox"/>
Πλαστική σακούλα απορριμμάτων με φερμουάρ, κόκκινη, 120 L	7 6.999-160.0	Πλαστική σακούλα απορριμμάτων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τα Clean Liner Classic Trolleys.	<input type="checkbox"/>
Πλαστική σακούλα απορριμμάτων, μπλε, 120 L	8 6.999-161.0		<input type="checkbox"/>
Αποθήκευση			
Μεγάλο καπάκι	9 2.855-231.0	Ένα μεγάλο καπάκι χρησιμεύει ως υγιεινό κάλυμμα για την ενσωματωμένη μονάδα απόρριψης.	<input checked="" type="checkbox"/>
Σετ συρταριού 16 L	10 2.855-234.0	Το κιτ συρταριού 16 λίτρων περιέχει ένα συρτάρι χωρητικότητας 16 λίτρων από ανακυκλωμένο υλικό και δύο ανοικτές υποδοχές συρταριών για την τοποθέτησή του.	<input checked="" type="checkbox"/>
FlexoTray	11 2.855-238.0	Πρακτικό κιβώτιο αποθήκευσης FlexoTray για κάδους των 12 και 6 λίτρων ή για τη συμβατή μηχανή EB 30/1 Li-Ion.	<input checked="" type="checkbox"/>
Πολυλειτουργικός κάδος 12 L	12 2.855-239.0	Κουβάς 12-l για προεπιτοπισμένες πανέτες ή εναλλακτικά για χρήση ως εύκαμπτο καλάθι μεταφοράς για διάφορα σκεύη καθαρισμού.	<input checked="" type="checkbox"/>
Ανοιχτό στήριγμα συρταριού	13 2.855-245.0	Ανοιχτή υποδοχή συρταριού για πρακτική τοποθέτηση δίσκου ή συρταριών 8 l, 16 l και 31 l, για όλες τις κλειστές παραλλαγές ExpertPro.	<input checked="" type="checkbox"/>
Κάδος 6 L	14 2.855-262.0	Ένας μικρός κουβάς χωρητικότητας 6 l είναι ιδανικός για τον καθαρισμό επιφανειών.	<input checked="" type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα


ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ TROLLEY CLOSED 2 1.321-008.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΚΑΡΟΤΣΑΚΙΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΔΩΝ			
Αποθήκευση			
Καπάκι για κάδο 12 L	15	2.855-264.0	Ένα πρακτικό καπάκι που καλύπτει τους κάδους των 12 l για περισσότερη υγιεινή. ■
Πόρτα, μεγάλη	16	2.855-278.0	Η μακριά μεγάλη πόρτα καθιστά το κλείσιμο του καροτσιού καθαρισμού εξαιρετικά απλό. ■
Σετ tablet	17	2.855-291.0	Το σετ δίσκου περιλαμβάνει τόσο τον δίσκο όσο και δύο ανοιχτές θήκες συρταριών για προσάρτηση. ■
Μπλέ clip	18	2.855-294.0	Το κλιπ μπλέ χρώματος μπορεί να τοποθετηθεί σε όλους τους κάδους και τα συρτάρια FlexoMate και χρησιμοποιείται για πρακτική χρωματική κωδικοποίηση. ■
Κόκκινο clip	19	2.855-295.0	Το κλιπ κόκκινου χρώματος μπορεί να τοποθετηθεί σε όλους τους κάδους και τα συρτάρια FlexoMate για πρακτική χρωματική κωδικοποίηση. ■
Μικρό καπάκι	20	2.855-232.0	Ένα μικρό καπάκι παρέχει αξιόπιστη προστασία για την αντίστοιχη θήκη απορριμματοφόρου. □
Σετ συρταριού 8 L	21	2.855-233.0	Το κιτ συρταριού 8 λίτρων περιέχει τόσο ένα συρτάρι χωρητικότητας 8 λίτρων κατασκευασμένο από ανακυκλωμένο υλικό όσο και δύο ανοιχτές υποδοχές συρταριού για την προσάρτησή του. □
Σετ συρταριού 31 L	22	2.855-235.0	Το κιτ συρταριού 31 λίτρων περιέχει ένα συρτάρι χωρητικότητας 31 λίτρων από ανακυκλωμένο υλικό και δύο ανοιχτές θήκες συρταριών για την τοποθέτησή του. □
FlexoBox	23	2.855-237.0	Το ανακλινόμενο FlexoBox επιτρέπει την εργονομική παραλαβή των υφασμάτων και μπορεί να ανοίγει και να κλείνει άνετα με τα πόδια. □
Κλειστό στήριγμα συρταριού	24	2.855-246.0	Κλειστή θήκη συρταριού για την πρακτική τοποθέτηση ενός δίσκου ή συρταριών 8 l, 16 l και 31 l, για όλες τις ανοιχτές εκδόσεις Expert. □
Κάδος 15 L	25	2.855-249.0	Ο μεγάλος κάδος με χωρητικότητα 15-l είναι ιδανικός για τη μέθοδο καθαρισμού με κάδο. □
Στήριγμα για πολυλειτουργικό κουβά	26	2.855-253.0	Οι κάδοι των 6 ή 12 λίτρων μπορούν να προσαρτηθούν στο εξωτερικό των καροτσιών καθαρισμού FlexoMate σε διαφορετικά ύψη ανάλογα με τις ανάγκες, χρησιμοποιώντας τις ειδικές υποδοχές για κάδους πολλαπλών λειτουργιών. □
Κλειδί, πόρτα	27	2.855-256.0	Οι πόρτες του καροτσιού καθαρισμού FlexoMate μπορούν να κλειδωνονται με ένα πρακτικά σχεδιασμένο κλειδί. Αυτό προστατεύει το περιεχόμενο του καροτσιού από ανεπιθύμητη πρόσβαση. □
Κλειδί για καπάκι	28	2.855-257.0	Το καπάκι του καροτσιού καθαρισμού FlexoMate μπορεί να κλειδωθεί με ένα πρακτικά σχεδιασμένο κλειδί. Με αυτόν τον τρόπο, το περιεχόμενο του καροτσιού μπορεί να προστατευτεί από ανεπιθύμητη πρόσβαση. □

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα


ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ TROLLEY CLOSED 2 1.321-008.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΚΑΡΟΣΤΑΚΙΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΔΩΝ			
Αποθήκευση			
Καπάκι για κάδο 6 L	29	2.855-265.0	Ένα πρακτικό καπάκι χρησιμεύει για την κάλυψη των κάδων των 6 l για περισσότερη υγιεινή. <input type="checkbox"/>
Θήκη εγγράφων, πόρτα	30	2.855-270.0	Εύκολα στερεώσιμη θήκη εγγράφων για την άνετη αποθήκευση υλικών όπως φύλλα δεδομένων ασφαλείας, διαγράμματα τοίχου και προγράμματα καθαρισμού. <input type="checkbox"/>
Πόρτα, μικρή	31	2.855-277.0	Μια μικρή πόρτα είναι ιδανική για τα καροτσάκια FlexoMate σε συνδυασμό με το συμβατό FlexoBox. <input type="checkbox"/>
Πράσινο clip	32	2.855-292.0	Το κλιπ πράσινου χρώματος μπορεί να προσαρτηθεί σε όλους τους κάδους και τα συρτάρια FlexoMate και χρησιμοποιείται για πρακτική χρωματική κωδικοποίηση. <input type="checkbox"/>
Κίτρινο clip	33	2.855-293.0	Το κλιπ κίτρινου χρώματος μπορεί να τοποθετηθεί σε όλους τους κάδους και τα συρτάρια FlexoMate και χρησιμοποιείται για πρακτική χρωματική κωδικοποίηση. <input type="checkbox"/>
Στερέωση			
FlexoLink S	34	2.855-255.0	Μικρός βραχίονας FlexoLink S για θήκες σφουγγαρίσματος και ξεσκονόπανα με μέγιστη διάμετρο 26 mm. <input checked="" type="checkbox"/>
FlexoLink XL	35	2.855-261.0	Το μεγάλο FlexoLink XL μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την τοποθέτηση πινακίδων καθαρισμού ή του WVP 10 Adv στο καροτσάκι. <input checked="" type="checkbox"/>
Λωρίδα κάλυψης	36	2.855-266.0	Λωρίδα κάλυψης για την απόκρυψη των ανοιχτών περιοχών στο επάνω πλαίσιο και στην πλάκα βάσης. <input checked="" type="checkbox"/>
Πλευρικό πάνελ για ExpertPro	37	2.855-290.0	Πλαϊνό πάνελ ως κάλυμμα για τις μπροστινές και πλαϊνές περιοχές και ως εναλλακτική λύση για την πόρτα. <input checked="" type="checkbox"/>
Ράγα για FlexoLink	38	2.855-226.0	Η ράβδος χρησιμοποιείται για τη στερέωση των διαφόρων FlexoLinks στο καροτσάκι καθαρισμού. <input type="checkbox"/>
FlexoDock	39	2.855-241.0	Με το FlexoDock, δύο ή περισσότερα καροτσάκια FlexoMate μπορούν να συνδεθούν μεταξύ τους και στη συνέχεια να αποσυνδεθούν. <input type="checkbox"/>
FlexoLink M	40	2.855-254.0	Ο βραχίονας FlexoLink M μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη στερέωση των μηχανημάτων στο καροτσάκι κατά τη μεταφορά. <input type="checkbox"/>
Στήριγμα για πρέσα σφουγγαρίστρας	41	2.855-260.0	Θήκη για 2 κάδους των 15 λίτρων και πρέσα σφουγγαρίσματος γενικής χρήσης. <input type="checkbox"/>
Πτυσσόμενο πλαίσιο βάσης για μονάδα επέκτασης	42	2.855-273.0	Πτυσσόμενη πλάκα βάσης για την επέκταση των εκδόσεων Expert και ExpertPro. Κατάλληλο για σύστημα διπλού κάδου και μηχανήματα όπως το T 9/1 Bp ή το BR 30/1 C Bp. <input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ TROLLEY CLOSED 2 1.321-008.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
ΚΑΡΟΤΣΑΚΙΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΔΩΝ				
Στερέωση				
Πλαίσιο βάσης πρόσθετης μονάδας	43	2.855-279.0	Η επεκτεινόμενη πλάκα βάσης χωρίς τροχό είναι κατάλληλη για τη στήριξη σακουλών απορριμμάτων ή ως επιλογή μεταφοράς για 2 × 6-l κάδους ή 1 × 12-l κάδο, καθώς και για μικρά μηχανήματα καθαρισμού, όπως το EB 30/1 Li-Ion ή το BR 30/1 C Bp.	<input type="checkbox"/>
Αποσβεστήρας, μικρό καπάκι	44	2.855-318.0	Οι αποσβεστήρες εξασφαλίζουν το μαλακό κλείσιμο του μεγάλου και του μικρού καπακιού.	<input type="checkbox"/>
Στήριγμα Toolflex BR30/1	45	2.855-319.0	Υποδοχή Toolflex BR30/1 για τη στερέωση της συμπαγούς μηχανής πλύσης δαπέδων BR 30/1 C Bp στο καροτσάκι FlexoMate.	<input type="checkbox"/>
Βάση για Tablet για FlexoMate καρότσι	46	9.212-038.0	Θήκη ταμπλέτας με αποσπώμενο κλειδί, εφοδιασμένη με βίδες και ράβδο στερέωσης βαμμένη με Rilsan.	<input type="checkbox"/>
Τροχοί				
Τροχοί χωρίς φρένο Std. D125	47	2.855-298.0	Τροχοί σε συσκευασία δύο τεμαχίων χωρίς φρένο. Πολύ στιβαρά και ομαλά ολισθαίνοντα σε σκληρά δάπεδα και υφασμάτινα καλύμματα.	<input checked="" type="checkbox"/>
Τροχοί με φρένο Std. D125	48	2.855-299.0	Τροχοί σε συσκευασία των δύο με φρένο. Πολύ στιβαρά και ομαλά ολισθαίνοντα σε σκληρά δάπεδα και υφασμάτινες επενδύσεις.	<input checked="" type="checkbox"/>
Προστασία από κρούσεις	49	2.855-300.0	Προστασία από πρόσκρουση για την αποφυγή άμεσης επαφής και ζημιών τόσο στα έπιπλα όσο και στο ίδιο το καροτσάκι.	<input type="checkbox"/>
Χειρολαβές ώθησης				
FlexoGrip	50	2.855-244.0	Η ρυθμιζόμενη, εργονομική λαβή FlexoGrip τριών βημάτων μειώνει την καταπόνηση των καρπών του χρήστη.	<input checked="" type="checkbox"/>
Συρόμενη λαβή Classic	51	2.855-243.0	Εύκολα προσθαφαιρούμενη συρόμενη λαβή με πρόσθετη επιλογή ενσωμάτωσης του FlexoLink.	<input type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία
 Διαθέσιμα εξαρτήματα