

## TROLLEY CLOSED 7

Καρότσι καθαρισμού μεσαίου μεγέθους FM ExpertPro 50/ S για σύστημα καθαρισμού με ψεκασμό με εύκολα προσβάσιμο δοχείο απορριμμάτων. Κλειστή κεντρική θήκη για την αποθήκευση εξοπλισμού και καθαριστικών.



Αριθμός παραγγελίας

1.321-013.0

### Τεχνικά Στοιχεία

4054278818566

|                           |            |                     |
|---------------------------|------------|---------------------|
| Πρόγραμμα                 |            | ADVANCED / STANDARD |
| Ποσότητα                  | Τεμάχιο(α) | 1                   |
| Μονάδα συσκευασίας        | Τεμάχιο(α) | 1                   |
| Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα | kg         | 29                  |
| Βάρος συσκευασίας         | kg         | 35                  |
| Διαστάσεις (L x W x H)    | mm         | 1271 x 563 x 1061   |
| Διαστάσεις, συσκευασμένο  | mm         | 1134 x 584 x 438    |

### Εξοπλισμός

Διάθεση απορριμμάτων

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία




**FlexoGrip:** εργονομικά ρυθμιζόμενο ύψος, ανακουφίζοντας τους ώμους και τους καρπούς από την καταπόνηση

**Μονάδα απόρριψης** με ρυθμιζόμενη γωνία ύψους 30° για εύκολο άδειασμα

**Περικλείεται γύρω-γύρω,** ιδανικό για καθάρισμα σε χώρους ευαίσθητους στην υγιεινή

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ TROLLEY CLOSED 7 1.321-013.0



|   | Αριθμός παραγγελίας | Περιγραφή   |   |
|---|---------------------|---|---|
| <b>ΚΑΡΟΤΣΑΚΙΑ &amp; ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΔΩΝ</b>                   |                     |   |   |
| <b>Διάθεση</b>  |                     |   |   |
| Θήκη απορριμμάτων χωρίς χειρολαβή                         | 1 2.855-225.0       | Η θήκη απορριμμάτων χωρίς χειρολαβή αποτελεί μια πρακτική μονάδα απόρριψης στο εξωτερικό του καροτσιού καθαρισμού.  | ■ |
| Μονάδα απόρριψης, μεγάλη, 2 × 70 L                        | 2 2.855-268.0       | Η μονάδα απόρριψης παρέχει χώρο για δύο σακούλες κάδων 70 l, τοποθετείται γρήγορα και εύκολα, εξασφαλίζοντας βέλτιστη υγιεινή διαχείριση αποβλήτων.           | ■ |
| Μονάδα απόρριψης, μικρή 2 × 70 L                          | 3 2.855-280.0       | Η μονάδα απόρριψης διαθέτει χώρο για δύο σακούλες κάδων 70 l και είναι ιδανική για πρακτική χρήση στην αντίστοιχη βάση για σακούλες κάδων.                    | ■ |
| Πεντάλ ποδιού για Expert and ExpertPro                    | 4 2.855-242.0       | Ένα πρακτικό πεντάλ ποδιού επιτρέπει το άνοιγμα του καπακιού εργονομικά και αβίαστα.  | □ |
| Μονάδα απόρριψης, μεγάλη, 2 × 120 L                       | 5 2.855-267.0       | Η μονάδα απόρριψης προσφέρει χώρο για δύο σακούλες κάδων 120-l, τοποθετείται γρήγορα και εύκολα για βέλτιστη υγιεινή διαχείριση αποβλήτων.                    | □ |
| Μονάδα απόρριψης, μεγάλη, 3 × 70 L                        | 6 2.855-269.0       | Η μονάδα απόρριψης παρέχει χώρο για τρεις σακούλες 70 λίτρων, είναι γρήγορη και εύκολη στην τοποθέτηση, εξασφαλίζοντας βέλτιστη υγιεινή διαχείριση αποβλήτων. | □ |
| Πλαστική σακούλα απορριμμάτων με φερμουάρ, κόκκινη, 120 L | 7 6.999-160.0       | Πλαστική σακούλα απορριμμάτων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τα Clean Liner Classic Trolleys.  | □ |
| Πλαστική σακούλα απορριμμάτων, μπλε, 120 L                | 8 6.999-161.0       |   | □ |
| <b>Αποθήκευση</b>   |                     |   |   |
| Μεγάλο καπάκι   | 9 2.855-231.0       | Ένα μεγάλο καπάκι χρησιμεύει ως υγιεινό κάλυμμα για την ενσωματωμένη μονάδα απόρριψης.  | ■ |
| Σετ συρταριού 16 L  | 10 2.855-234.0      | Το κιτ συρταριού 16 λίτρων περιέχει ένα συρτάρι χωρητικότητας 16 λίτρων από ανακυκλωμένο υλικό και δύο ανοικτές υποδοχές συρταριών για την τοποθέτησή του.    | ■ |
| Ανοιχτό στήριγμα συρταριού                                | 11 2.855-245.0      | Ανοιχτή υποδοχή συρταριού για πρακτική τοποθέτηση δίσκου ή συρταριών 8 l, 16 l και 31 l, για όλες τις κλειστές παραλλαγές ExpertPro.                          | ■ |
| Κάδος 6 L   | 12 2.855-262.0      | Ένας μικρός κουβάς χωρητικότητας 6 l είναι ιδανικός για τον καθαρισμό επιφανειών.   | ■ |
| Πόρτα, μεγάλη   | 13 2.855-278.0      | Η μακριά μεγάλη πόρτα καθιστά το κλείσιμο του καροτσιού καθαρισμού εξαιρετικά απλό.   | ■ |
| Σετ tablet  | 14 2.855-291.0      | Το σετ δίσκου περιλαμβάνει τόσο τον δίσκο όσο και δύο ανοιχτές θήκες συρταριών για προσάρτηση.  | ■ |

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα


## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ TROLLEY CLOSED 7 1.321-013.0



|   | Αριθμός παραγγελίας | Περιγραφή   |   |
|---|---------------------|-------------|---|
| <b>ΚΑΡΟΤΣΑΚΙΑ &amp; ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΔΩΝ</b> |                     |             |   |
| <b>Αποθήκευση</b>                       |                     |             |   |
| Μπλέ clip                               | 15                  | 2.855-294.0 | Το κλιπ μπλε χρώματος μπορεί να τοποθετηθεί σε όλους τους κάδους και τα συρτάρια FlexoMate και χρησιμοποιείται για πρακτική χρωματική κωδικοποίηση. ■   |
| Κόκκινο clip                            | 16                  | 2.855-295.0 | Το κλιπ κόκκινου χρώματος μπορεί να τοποθετηθεί σε όλους τους κάδους και τα συρτάρια FlexoMate για πρακτική χρωματική κωδικοποίηση. ■   |
| Μικρό καπάκι                            | 17                  | 2.855-232.0 | Ένα μικρό καπάκι παρέχει αξιόπιστη προστασία για την αντίστοιχη θήκη απορριμματοφόρου. □  |
| Σετ συρταριού 8 L                       | 18                  | 2.855-233.0 | Το κιτ συρταριού 8 λίτρων περιέχει τόσο ένα συρτάρι χωρητικότητας 8 λίτρων κατασκευασμένο από ανακυκλωμένο υλικό όσο και δύο ανοιχτές υποδοχές συρταριού για την προσάρτησή του. □                                      |
| Σετ συρταριού 31 L                      | 19                  | 2.855-235.0 | Το κιτ συρταριού 31 λίτρων περιέχει ένα συρτάρι χωρητικότητας 31 λίτρων από ανακυκλωμένο υλικό και δύο ανοιχτές θήκες συρταριών για την τοποθέτησή του. □   |
| FlexoBox                                | 20                  | 2.855-237.0 | Το ανακλινόμενο FlexoBox επιτρέπει την εργονομική παραλαβή των υφασμάτων και μπορεί να ανοίγει και να κλείνει άνετα με τα πόδια. □  |
| FlexoTray                               | 21                  | 2.855-238.0 | Πρακτικό κιβώτιο αποθήκευσης FlexoTray για κάδους των 12 και 6 λίτρων ή για τη συμβατή μηχανή EB 30/1 Li-Ion. □   |
| Πολυλειτουργικός κάδος 12 L             | 22                  | 2.855-239.0 | Κουβάς 12-l για προεμποτισμένες πανέτες ή εναλλακτικά για χρήση ως εύκαμπτο καλάθι μεταφοράς για διάφορα σκεύη καθαρισμού. □  |
| Κλειστό στήριγμα συρταριού              | 23                  | 2.855-246.0 | Κλειστή θήκη συρταριού για την πρακτική τοποθέτηση ενός δίσκου ή συρταριών 8 l, 16 l και 31 l, για όλες τις ανοικτές εκδόσεις Expert. □   |
| Κάδος 15 L                              | 24                  | 2.855-249.0 | Ο μεγάλος κάδος με χωρητικότητα 15-l είναι ιδανικός για τη μέθοδο καθαρισμού με κάδο. □   |
| Στήριγμα για πολυλειτουργικό κουβά      | 25                  | 2.855-253.0 | Οι κάδοι των 6 ή 12 λίτρων μπορούν να προσαρτηθούν στο εξωτερικό των καροτσιών καθαρισμού FlexoMate σε διαφορετικά ύψη ανάλογα με τις ανάγκες, χρησιμοποιώντας τις ειδικές υποδοχές για κάδους πολλαπλών λειτουργιών. □ |
| Κλειδί, πόρτα                           | 26                  | 2.855-256.0 | Οι πόρτες του καροτσιού καθαρισμού FlexoMate μπορούν να κλειδώνονται με ένα πρακτικά σχεδιασμένο κλειδί. Αυτό προστατεύει το περιεχόμενο του καροτσιού από ανεπιθύμητη πρόσβαση. □                                      |
| Κλειδί για καπάκι                       | 27                  | 2.855-257.0 | Το καπάκι του καροτσιού καθαρισμού FlexoMate μπορεί να κλειδωθεί με ένα πρακτικά σχεδιασμένο κλειδί. Με αυτόν τον τρόπο, το περιεχόμενο του καροτσιού μπορεί να προστατευτεί από ανεπιθύμητη πρόσβαση. □                |
| Καπάκι για κάδο 12 L                    | 28                  | 2.855-264.0 | Ένα πρακτικό καπάκι που καλύπτει τους κάδους των 12 l για περισσότερη υγιεινή. □  |

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα


## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ TROLLEY CLOSED 7 1.321-013.0



|   | Αριθμός παραγγελίας | Περιγραφή   |  |
|---|---------------------|-------------|--|
| <b>ΚΑΡΟΤΣΑΚΙΑ &amp; ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΔΩΝ</b> |                     |             |  |
| <b>Αποθήκευση</b>                       |                     |             |  |
| Καπάκι για κάδο 6 L                     | 29                  | 2.855-265.0 | Ένα πρακτικό καπάκι χρησιμεύει για την κάλυψη των κάδων των 6 l για περισσότερη υγιεινή. <input type="checkbox"/>  |
| Θήκη εγγράφων, πόρτα                    | 30                  | 2.855-270.0 | Εύκολα στερεώσιμη θήκη εγγράφων για την άνετη αποθήκευση υλικών όπως φύλλα δεδομένων ασφαλείας, διαγράμματα τοίχου και προγράμματα καθαρισμού. <input type="checkbox"/>  |
| Πόρτα, μικρή                            | 31                  | 2.855-277.0 | Μια μικρή πόρτα είναι ιδανική για τα καροτσάκια FlexoMate σε συνδυασμό με το συμβατό FlexoBox. <input type="checkbox"/>  |
| Πράσινο clip                            | 32                  | 2.855-292.0 | Το κλιπ πράσινου χρώματος μπορεί να προσαρτηθεί σε όλους τους κάδους και τα συρτάρια FlexoMate και χρησιμοποιείται για πρακτική χρωματική κωδικοποίηση. <input type="checkbox"/>   |
| Κίτρινο clip                            | 33                  | 2.855-293.0 | Το κλιπ κίτρινου χρώματος μπορεί να τοποθετηθεί σε όλους τους κάδους και τα συρτάρια FlexoMate και χρησιμοποιείται για πρακτική χρωματική κωδικοποίηση. <input type="checkbox"/>   |
| <b>Στερέωση</b>                         |                     |             |  |
| Ράγα για FlexoLink                      | 34                  | 2.855-226.0 | Η ράβδος χρησιμοποιείται για τη στερέωση των διαφόρων FlexoLinks στο καροτσάκι καθαρισμού. <input checked="" type="checkbox"/>   |
| FlexoLink S                             | 35                  | 2.855-255.0 | Μικρός βραχίονας FlexoLink S για θήκες σφουγγαρίσματος και ξεσκονόπανα με μέγιστη διάμετρο 26 mm. <input checked="" type="checkbox"/>  |
| FlexoLink XL                            | 36                  | 2.855-261.0 | Το μεγάλο FlexoLink XL μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την τοποθέτηση πινακίδων καθαρισμού ή του WVP 10 Adv στο καροτσάκι. <input checked="" type="checkbox"/>  |
| Λωρίδα κάλυψης                          | 37                  | 2.855-266.0 | Λωρίδα κάλυψης για την απόκρυψη των ανοιχτών περιοχών στο επάνω πλαίσιο και στην πλάκα βάσης. <input checked="" type="checkbox"/>  |
| Πλαίσιο βάσης πρόσθετης μονάδας         | 38                  | 2.855-279.0 | Η επεκτεινόμενη πλάκα βάσης χωρίς τροχό είναι κατάλληλη για τη στήριξη σακουλών απορριμμάτων ή ως επιλογή μεταφοράς για 2 x 6-l κάδους ή 1 x 12-l κάδο, καθώς και για μικρά μηχανήματα καθαρισμού, όπως το EB 30/1 Li-Ion ή το BR 30/1 C Bp. <input checked="" type="checkbox"/> |
| Πλευρικό πάνελ για ExperPro             | 39                  | 2.855-290.0 | Πλαϊνό πάνελ ως κάλυμμα για τις μπροστινές και πλαϊνές περιοχές και ως εναλλακτική λύση για την πόρτα. <input checked="" type="checkbox"/>   |
| FlexoDock                               | 40                  | 2.855-241.0 | Με το FlexoDock, δύο ή περισσότερα καροτσάκια FlexoMate μπορούν να συνδεθούν μεταξύ τους και στη συνέχεια να αποσυνδεθούν. <input type="checkbox"/>  |
| FlexoLink M                             | 41                  | 2.855-254.0 | Ο βραχίονας FlexoLink M μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη στερέωση των μηχανημάτων στο καροτσάκι κατά τη μεταφορά. <input type="checkbox"/>  |
| Στήριγμα για πρέσα σφουγγαρίστρας       | 42                  | 2.855-260.0 | Θήκη για 2 κάδους των 15 λίτρων και πρέσα σφουγγαρίσματος γενικής χρήσης. <input type="checkbox"/>   |

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία
  Διαθέσιμα εξαρτήματα

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ TROLLEY CLOSED 7 1.321-013.0



|   | Αριθμός παραγγελίας | Περιγραφή   |  |                                     |
|---|---------------------|-------------|--|-------------------------------------|
| <b>ΚΑΡΟΤΣΑΚΙΑ &amp; ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΔΩΝ</b>       |                     |             |  |                                     |
| <b>Στερέωση</b>                               |                     |             |  |                                     |
| Πτυσσόμενο πλαίσιο βάσης για μονάδα επέκτασης | 43                  | 2.855-273.0 | Πτυσσόμενη πλάκα βάσης για την επέκταση των εκδόσεων Expert και ExpertPro. Κατάλληλο για σύστημα διπλού κάδου και μηχανήματα όπως το T 9/1 Bp ή το BR 30/1 C Bp. | <input type="checkbox"/>            |
| Αποσβεστήρας, μικρό καπάκι                    | 44                  | 2.855-318.0 | Οι αποσβεστήρες εξασφαλίζουν το μαλακό κλείσιμο του μεγάλου και του μικρού καπακιού.   | <input type="checkbox"/>            |
| Στήριγμα Toolflex BR30/1                      | 45                  | 2.855-319.0 | Υποδοχή Toolflex BR30/1 για τη στερέωση της συμπαγούς μηχανής πλύσης δαπέδων BR 30/1 C Bp στο καροτσάκι FlexoMate.   | <input type="checkbox"/>            |
| Βάση για Tablet για FlexoMate καρότσι         | 46                  | 9.212-038.0 | Θήκη ταμπλέτας με αποσπώσιμο κλειδί, εφοδιασμένη με βίδες και ράβδο στερέωσης βαμμένη με Rilsan.   | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Τροχοί</b>                                 |                     |             |  |                                     |
| Τροχοί χωρίς φρένο Std. D125                  | 47                  | 2.855-298.0 | Τροχοί σε συσκευασία δύο τεμαχίων χωρίς φρένο. Πολύ στιβαρά και ομαλά ολισθαίνοντα σε σκληρά δάπεδα και υφασμάτινα καλύμματα.                                    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Τροχοί με φρένο Std. D125                     | 48                  | 2.855-299.0 | Τροχοί σε συσκευασία των δύο με φρένο. Πολύ στιβαρά και ομαλά ολισθαίνοντα σε σκληρά δάπεδα και υφασμάτινες επενδύσεις.  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Προστασία από κρούσεις                        | 49                  | 2.855-300.0 | Προστασία από πρόσκρουση για την αποφυγή άμεσης επαφής και ζημιών τόσο στα έπιπλα όσο και στο ίδιο το καροτσάκι.   | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Χειρολαβές ώθησης</b>                      |                     |             |  |                                     |
| FlexoGrip                                     | 50                  | 2.855-244.0 | Η ρυθμιζόμενη, εργονομική λαβή FlexoGrip τριών βημάτων μειώνει την καταπόνηση των καρπών του χρήστη.   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Συρόμενη λαβή Classic                         | 51                  | 2.855-243.0 | Εύκολα προσθαφαιρούμενη συρόμενη λαβή με πρόσθετη επιλογή ενσωμάτωσης του FlexoLink.   | <input type="checkbox"/>            |

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία
  Διαθέσιμα εξαρτήματα