

KÄRCHER

makes a difference



業務用 自走式床洗浄機

BR 55/60 W Bp DOSE
BR 65/60 W Bp DOSE

ローラーブラシモデル

BD 55/60 W Bp DOSE
BD 65/60 W Bp DOSE

ディスクブラシモデル

選ばれたクリーニング性能

高い清掃能力のローラーブラシで効率的な清掃
作業コストの削減はケルヒャー 床洗浄機から

業務用 自走式床洗浄機

BR 55/60 W Bp DOSE
BR 65/60 W Bp DOSE

ローラーブラシモデル

BD 55/60 W Bp DOSE
BD 65/60 W Bp DOSE

ディスクブラシモデル



製品動画はこちら



BR 55/60 W Bp DOSE
BR 65/60 W Bp DOSE

BD 55/60 W Bp DOSE
BD 65/60 W Bp DOSE



工場の床洗浄に



公共施設の床洗浄に

1 扱いやすい操作性

高い操作性で効率良く清掃


自走式のため作業や移動の負担を減らします。また、操作で使うスイッチをイエローにすることで、手順が覚えやすく誤った操作を防ぎます。



2 作業効率アップ

粗ゴミ回収機能で作業効率アップ^(BRタイプのみ)

ブラシが床を洗浄しながら大きなゴミをコンテナに掃き込むため、事前の掃き掃除が不要です。床掃除に必要な掃く・洗浄・給水を1台で行い作業効率をアップ、人件費を削減します。



3 鍵管理システム

どなたでも均一な清掃結果を

2種類の鍵で権限を分け、管理者が清掃内容を設定し、清掃者は設定の範囲内で清掃を行います。どなたでも均一な清掃結果が得られます。

設定者用(灰色)




清掃者用(黄色)



4 コスト削減

自動洗浄剤希釈機能

洗浄剤を必要な量だけ直接ボトルから使用するため経済的です。また、タンクが汚れず清掃後の洗浄も必要ありません。



安心の長期保証

品質に自信があるからこそこの長期保証。お客様が安心してお使い頂けるためのアフターサービスを提供しています。

登録ユーザー限定
2年
業務用製品
保証

※当社ホームページでユーザー登録が必要です
※アクセサリ、パーツ、洗浄剤を除きます

標準装備

ローラーブラシ 標準 2本
BR 55/60 用 532mm
注文番号: 6.907-413.0
(注文番号は1本)



BR 65/60 用 638mm
注文番号: 4.035-187.0
(注文番号は1本)

ディスクブラシ 標準 2個
BD 55/60 用 300mm
注文番号: 4.905-014.0
(注文番号は1個)



BD 65/60 用 355mm
注文番号: 4.905-010.0
(注文番号は1個)

スクイジーセット
BR 55/60、BD 55/60 用
注文番号: 4.777-401.0



※スクイジーゴムのみ
注文番号: 6.273-207.0(2枚組)

BR 65/60、BD 65/60 用
注文番号: 4.777-402.0



※スクイジーゴムのみ
注文番号: 6.273-208.0(2枚組)

メンテナンス
フリーバッテリー 4個

注文番号: 9.548-478.0
(注文番号は1個)

充電器は本体内置型

洗浄効果の向上に

床洗浄機用 洗浄剤
※各種取り揃えております。



機種名	注文番号	動力 (バッテリー)	清掃幅 洗浄/吸引 (mm)	タンク容量 洗浄水/汚水 (L)	清掃能力* (m ² /h)	ブラシ面圧 (g/cm ²)	ブラシ回転数 (rpm)	質量 バッテリー込み (kg)	寸法 長さ×幅×高さ (mm)
BR 55/60 W Bp DOSE	9.548-730.0	4×6V 170Ah	550/850	60/60	2,200	222-266	600-1,400	232	1,488×671×1,146
BR 65/60 W Bp DOSE			650/940		2,600				1,488×748×1,146
BD 55/60 W Bp DOSE			550/850		2,200	16-26	210		1,447×666×1,146
BD 65/60 W Bp DOSE			650/940		2,600				1,516×745×1,146

*ホース・コード類の長さは表記寸法の±5%を許容範囲とさせていただきます。記載の仕様・外観は予告なく変更する場合がございます。

※: 清掃速度 4km/h 時

取扱店

ケルヒャー ジャパン株式会社 www.kaercher.com/jp/

製品のご用命、仕様に関するお問い合わせ 製品のご故障、修理、技術に関するお問い合わせ

» 業務用製品コールセンター

TEL: 045-777-7410

FAX: 045-777-7411

» サービスフロント

TEL: 0570-78-7410 (ナビダイヤル)

FAX: 045-438-1320

(各窓口の受付時間 9:00~17:00/月曜日~金曜日(祝日、当社休日を除く))