

KÄRCHER

DES SOLS PLUS HYGIÉ- NIQUES

Pulvérisation minimale, efficacité maximale. [kaercher.com](https://www.kaercher.com)

PROFESSIONAL | ASSAINISSEMENT PAR PULVÉRISATION





LORSQUE LE NETTOYAGE SEUL NE SUFFIT PAS

Prise de conscience de l'hygiène au quotidien : objectif réduction des germes.

En règle générale, un nettoyage de routine est suffisant pour les surfaces sans contact fréquent avec les mains et la peau telles que les sols. Selon le milieu et la situation, il peut toutefois être judicieux de réduire le nombre de germes et d'éviter leur prolifération. On parle alors d'assainissement.

Grâce à notre kit d'assainissement par pulvérisation pour autolaveuses aspirantes, vous pouvez réduire très efficacement le nombre de germes présents sur les sols ainsi que sur les surfaces verticales et le

meuble. Avec vos machines existantes, en plus de leur fonction de nettoyage classique. Avec un investissement matériel et financier minime.

À condition de se conformer aux directives en vigueur, notre kit permet même une désinfection par pulvérisation dans les règles de l'art. D'autres possibilités de désinfection à l'aide d'une autolaveuse aspirante sont détaillées dans notre prospectus **Désinfection avec une autolaveuse aspirante.**

L'ASSAINISSEMENT PAR PULVÉRISATION : INGÉNIEUX DE SIMPLICITÉ

Il vous suffit de monter notre kit d'assainissement par pulvérisation sur le suceur d'aspiration et c'est parti.

Le kit d'assainissement par pulvérisation est actuellement disponible pour nos autolaveuses aspirantes B 150 R et B 200 R et peut être installé à tout moment.

Il permet d'étendre les fonctions de la machine tout en conservant les fonctions existantes. Vous avez le choix entre le nettoyage seul, la pulvérisation seule et la combinaison des deux. Il vous suffit de remplir le réservoir d'eau propre d'une solution désinfectante adéquate.

La rampe de pulvérisation répartit très finement la solution désinfectante sur toute la largeur de travail, garantissant ainsi une humidification suffisante pour l'assainissement.

Au cours du temps d'action et de séchage, la solution désinfectante réduit considérablement le nombre de germes présents sur la surface.



LA RIGUEUR EST DE MISE

- Il est impératif d'utiliser un désinfectant à pulvériser adéquat, par exemple le RM 735 de Kärcher, pour la solution désinfectante.
- Observez impérativement les consignes du fabricant ainsi que les dispositions en vigueur dans votre pays.
- Un assainissement efficace implique une maintenance et un nettoyage méticuleux de la machine avant et après chaque utilisation.

EXTRÊMEMENT POLYVALENTE : LA LANCE À MAIN

Grâce à la lance à main incluse dans le kit, les germes seront désormais partout sous contrôle.

Vous pouvez facilement passer de la rampe de pulvérisation à la lance à main en cours de fonctionnement. Votre autolaveuse aspirante fera alors office de moyen de locomotion rapide doté d'un grand réservoir rempli de solution désinfectante. Cela en fait la machine idéale pour l'assainissement de différents objets et surfaces sur une zone étendue.

Grâce à notre kit d'assainissement par pulvérisation, vous pouvez non seulement assainir les sols, mais également procéder à un assainissement efficace des objets tels que les poubelles, les poignées de porte, les mains courantes, les bancs, les distributeurs, etc. Ou encore utiliser la lance à main pour l'assainissement des marchandises arrivant sur des palettes et de votre matériel portatif.



PRENEZ EN MAIN L'HYGIÈNE

- Utilisez la lance à main pour l'assainissement dans les édifices publics tels que les gares ou les aéroports, dans les immeubles de bureaux et les bâtiments d'exploitation, dans les maisons de retraite et les EHPAD, dans les jardins d'enfants et les écoles, dans les piscines et les complexes sportifs.
- Nettoyez et assainissez les surfaces situées au-dessus du sol et les objets de tout type, des poignées de porte jusqu'aux distributeurs automatiques de billets.
- Au besoin, passez en cours de fonctionnement de la rampe de pulvérisation à la lance à main et vice versa.



TOUS VOS AVANTAGES

RÉCAPITULATIF DE NOTRE KIT D'ASSAINISSEMENT PAR PULVÉRISATION :

- Installation sur les machines existantes : investissement minime. Vous n'avez pas de machines à acheter.
- Les machines équipées du kit peuvent être utilisées aussi bien pour le nettoyage que pour l'assainissement. Aucune machine supplémentaire n'est nécessaire.
- Nettoyage ou assainissement avec une seule machine. La solution efficace et économique pour augmenter le niveau d'hygiène.
- Également utilisable pour l'assainissement des surfaces verticales et du mobilier. Vous n'avez pas besoin d'acheter d'appareils supplémentaires.
- S'intègre dans le système Kärcher parfaitement coordonné : appareils, accessoires, services, Connected Cleaning, nettoyage manuel, produits de nettoyage et d'entretien et solutions industrielles.

SOYEZ PRÉVOYANT, ÉQUIPEZ-VOUS

En matière d'hygiène, il est toujours utile d'en faire un peu plus que le strict minimum. Et grâce au kit d'assainissement par pulvérisation, c'est un jeu d'enfants.

Caractéristiques techniques

Largeur de pulvérisation au sol	1 200 à 1 300 mm
Débit rampe de pulvérisation	1,2 l/min
Débit lance à main	0,5 l/min
Humidification de la surface à 5 km/h	12 ml/m ²
Référence	2.644-235.0

Le kit d'assainissement par pulvérisation avec lance à main est facile à installer sur les machines existantes.

